

TECHSPEC®

Miroir $\lambda/10$ ZERODUR® SCHOTT, 15 mm de Dia, Traité Argent Protégé



Stock #39-876 3-4 JOURS

-

1

+

€109,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€109,00
Qté 6+
€87,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 +0.00/-0.20

Planéité de Surface (P-V):
 $\lambda/10$ (measured before coating)

Substrat:

Surface Arrière: Commercial Polish
Qualité de Surface: 20-10
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Bords: Ground
Parallélisme (arcsec): 30
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 0.1
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme