

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #65-437 3-4 JOURS

-

1

+

€117,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€117,00
Qté 6+
€93,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
15.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):
20.00

Tolérance Distance Focale (%): ±1
Distance Focale Arrière BFL (mm): 14.14
Longueur d'Onde à la Focale Donnée (nm): 880.00
Ouverture Utile CA (mm): 14.00
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 9.00 ±0.20
Épaisseur Centrale CT 1 (mm): 7.00 ±0.10
Épaisseur Centrale CT 2 (mm): 2.00 ±0.10
Rayon R₁ (mm): 11.69
Rayon R₂ (mm): -12.94
Rayon R₃ (mm): -192.50
Épaisseur au Bord ET (mm): 6.10
Substrat: N-LAK14 / N-SF66
Qualité de Surface: 40-20
f/#: 1.33
Ouverture Numérique NA: 0.38
Traitement: NIR II (750-1550nm)
Spécification du Traitement: R _{abs} ≤1.5% @ 750 - 800nm R _{abs} ≤1.0% @ 800 - 1550nm R _{avg} ≤0.7% @ 750 - 1550nm
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Biseau: Protective bevel as needed
Type: Achromatic Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 750 - 1550

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 223: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner