

TECHSPEC® 16mm Objectif à Distance Focale Fixe VIS-NIR Série C



16mm VIS-NIR, #67-714

Stock **#67-714** ☐ En Stock



1



€430,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€430,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Variable

Longueur (mm):
40.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
44.5mm - 22.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
61.4mm - 30.9°

Filetage Filtre:

M25.5 x0.50 (Female)
Diamètre Max. (mm): 33
Diamètre Externe (mm): 33.0
Poids (g): 74
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 33.3mm - 17.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0402
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 61.4mm - 30.9°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 50.1mm - 25.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 40.3mm - 20.6°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.145
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.6 - f/16
Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 1000nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 19.2
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 24.9mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 21.31
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -3.00
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 61.4mm - 31° Vertical: 45.9mm - 23.4° Diagonal: 77.1mm - 38.3°
Distorsion maximum (%): -0.77
Position de la Pupille de Sortie (mm): -5.43
Lens Wavelength Range: VIS-NIR
Imaging Lens Type: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

