

[Afficher tous les 395 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 1,5 mm Dia. x 2,0 mm FL, Lentille PCX Traitée VIS-EXT



Stock **#35-700** 3-4 JOURS
[D'autres traitements](#)

- 1 + **€79,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-9
€79,00
Qté 10+
€71,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
1.50 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

2.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 1.57
Traitement: VS-EXT (350-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm
Substrat: ☐ N-LASF9
Qualité de Surface: 20-10
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): 30-45, typical
Épaisseur Centrale CT (mm): 0.80 ±0.05
Épaisseur au Bord ET (mm): 0.63
Rayon R₁ (mm): 1.70
Ouverture Utile CA (mm): 1
f/#: 1.33
Ouverture Numérique NA: 0.375
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Damage Threshold, By Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme