

**TECHSPEC®** Objectif à Distance Focale Fixe Série HPi, 16 mm f/5,6, 1"



16mm HPi Series Fixed Focal Length Lens

Stock **#33-817** 3-4 JOURS



1



€710,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€710,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
64.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
49.4mm - 22.1°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":  
68.4mm - 30.1°

Filetage Filtre:

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M46.0 x0.75 (Female)                                                                                                                   |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>48                                                                                                       |
| <b>Poids (g):</b><br>117                                                                                                               |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>36.9mm - 16.6°                                                                 |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>0                                                                                             |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":</b><br>101.3mm - 43.2°                                                                  |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>17.60                                                                                                |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0114                                                                                   |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>127mm - 53°                                                             |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":</b><br>113.4mm - 47.6°                                                                |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>9 (7)                                                                                           |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>55.7mm - 24.8°                                                               |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>44.7mm - 20.0°                                                               |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1"                                                                                               |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>16.00                                                                                               |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.131                                                                                           |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1.1"                                                                                             |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                             |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/5.6                                                                                                       |
| <b>Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>λ/4 MgF <sub>2</sub>                                                                            |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>27.28                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>27.6mm - 12.5°                                                                 |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>40.34                                                                                 |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>4.08                                                                                  |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 112.4mm - 47.2°<br>Vertical: 82.7mm - 35.9°<br>Diagonal: 144.7mm - 58° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-3.76                                                                                                |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-58.81                                                                                |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>400 - 2000                                                                                |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                   |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team       |

Conformité réglementaire

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br>Conforme           |
| <b>Certificate of Conformance:</b> |

