

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▾

SUBMIT



Stock #15-531 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€58,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€58,00

Qté 11+

€51,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
15.00 +0.1/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
12.00

Ouverture Numérique NA:
0.63

Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.2
Substrat: B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 14
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.0
Épaisseur Centrale CT (mm): 7.50 ±0.2
f/#: 0.8
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 15.0
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme