

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



15mm Square Protected Silver Coated, λ /10 Mirror, #68-326

Stock **#68-326** [CONTACT](#)

- 1 +

€98,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€98,00

Qté 6+

€78,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Planéité de Surface (P-V):
 λ /10 (measured before coating)

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Surface Arrière:
Commercial Polish

Qualité de Surface: 20-10
Dimensions (mm): 15.0 x 15.0
Tolérance Dimensionelle (mm): +0.0/-0.20
Spécification du Traitement: R _{avg} >98% @450 - 2000nm R _{avg} >98% @2000 - 10,000nm
Traitement: Protected Silver (450-10000nm)
Type de Traitement: Metal
Biseau: Protective bevel as needed
Ouverture Utile (%): 90
Bords: Ground
Parallélisme (arcsec): 30
Épaisseur (mm): 3.00 ±0.20
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.45 - 10
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 10000
Longueur (mm): 15.00
Largeur (mm): 15.00
Damage Threshold, Reference: ☐ 0.5 J/cm ² @532nm & 1064nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme