

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #11-288 3-4 JOURS



1



€258,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€258,00

Qté 6+

€202,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Déviatiion de Faisceau (arcmin):
≤2

Biseau:
Protective bevel as needed

Ouverture Utile (%):
>90

Traitement: VIS-EXT (400-640nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} <0.5% @ 400 - 640nm
Construction: Cube
Dimensions (mm): 15.0 x 15.0 x 15.0 ±0.1
Rapport Réflexion/Transmission (RT): 50/50
Substrat: N-BK7
Qualité de Surface: 40-20
Type: Non-Polarizing Beamsplitter
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 640
[Ts-Tp]: <6%
Transmission absolue (%): 45 ±10
Power (fringes) @ 632.8nm: 1.25
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.25

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner