

**TECHSPEC®** Objectif à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide, 16 mm, f/5



Stock **#33-646** ☐ En Stock

1

€360,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+  
€360,00

Prix sur Quantité  
[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | [En savoir plus](#)

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
40.22

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
48.4mm - 22.8°

|                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":</b><br>66.8mm - 31.0°                                                               |
| <b>Filetage Filtre:</b><br>M25.5 x0.50 with adapter <a href="#">#89-941</a>                                                          |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>30                                                                                                     |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>30                                                                                                  |
| <b>Poids (g):</b><br>39                                                                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>36.2mm - 17.1°                                                               |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>0.48                                                                                        |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>11.00                                                                                              |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0115                                                                                 |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>8 (7)                                                                                         |
| <b>Remarque:</b><br>Separate driver not included. Electronic development kit <a href="#">#17-123</a> recommended.                    |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>54.5mm - 25.5°                                                             |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>43.8mm - 20.7°                                                             |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                              |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>16.00                                                                                             |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.153                                                                                         |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>2/3"                                                                                           |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                          |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                           |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/5                                                                                                       |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                              |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>18.04                                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>21.17                                                                               |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-2.99                                                                               |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 59.9mm - 31°<br>Vertical: 44.7mm - 23.4°<br>Diagonal: 75.2mm - 38.3° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-0.73                                                                                              |
| <b>Modèle à lentille liquide intégrée:</b><br>Corning® Varioptio® A-25H0                                                             |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-6.87                                                                               |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                 |
| <b>Imaging Lens Type:</b><br>Integrated Liquid Lens to Adjust Focus Electronically                                                   |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team     |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |