

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



17.5mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-382**

3-4 JOURS



1



€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
20.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
50.7mm - 20.6°

Diamètre Max. (mm):
14

Diamètre Externe (mm):

14
Poids (g): 7
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 38.0mm - 15.6°
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0096
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 50.7mm - 20.6°
Nombre d'Éléments (Groupes): 6(5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 57.0mm - 23.1°
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 45.9mm - 18.7°
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 17.50
Grossissement Primaire PMAG: 0.126X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/5.6
Distorsion (%): 0.76 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm): 5.8 - 4.9
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 13.01
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 28.5mm - 11.7°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 5.57
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -12.71
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 57.0mm - 23.1° Vertical: 38mm - 15.6° Diagonal: 63.3mm - 25.6°
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -7.49
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner