

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [ZEISS](#)



ZEISS Concave Diffraction Gratings



Stock #11-540 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€725,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€725,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1600 ±2

Longueur d'Onde Blasée (nm):

230
Diamètre (mm): 25.00
Traitement: Bare Aluminum
Substrat:  N-BK7
Type: Polychromator
Diffraction Efficiency (%) : ≥65 @ 230nm ≥18 @ 500nm
Radius of Curvature (mm): 149.73
Groove Profile: Blazed
Angle of Incidence, α (°): 4
Diffraction Angle, β @ 200nm (°): 14.5
Object Distance, l_a @ 200nm: 159.7
Focal Distance, l_b @ 200nm: 146.6
Épaisseur au Bord ET (mm): 10.0
Diffraction Area Diameter (mm): ≥17

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner