

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #17-021

3-4 JOURS

-

1

+

€7.460,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€7.460,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):

160.00

Substrat:

[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Numéro de Modèle:

601787

Diamètre Max. (mm):

119.8 +0/-0.2

Angle Balayé (°):

±20
Champ Balayé (mm): 78 x 78
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 5.20 With Scanner: 5.40
Type: JENar Silverline F-Theta
Poids (g): 1080
Distance de Travail (mm): 182.00 @ 900nm 183.90 @ 1100nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 900 - 1100
Protective Window: #17-694 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Diamètre du champ de balayage (mm): 110
Angle du miroir X/Y (°): ±7.1
Distance de Flange (mm): 266.00 @ 900nm 267.90 @ 1100nm
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 19.0 @ 900nm 23.0 @ 1100nm
Spécification GDD (fs²): 759
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 14
Longueur Maximum (mm): 100

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner