

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT

See More by [Richardson Gratings™](#)



Richardson Gratings™ High Precision Reflective Holographic Diffraction Gratings



Stock #15-750 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€175,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€175,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traits par mm:
1800

Gamme de Longueur d'Onde (nm):

190 - 900
Longueur d'Onde Blasée (nm): 250
Dimensions (mm): 30.0 x 30.0 ±0.1
Ouverture Utile (%) : >90
Traitement: Aluminium
Construction: Holographic Grating
Longueur (mm): 30.00
Substrat:  Float Glass
Épaisseur (mm): 6.00 ±0.5
Type: Reflective Diffraction Grating
Largeur (mm): 30.00
Front d'Onde Réflechi, RMS: $\lambda/4$
Centrage de la zone gravée sur le substrat (mm): ±1
Alignement des traits par rapport aux bords (°): ±0.15
Tolérance d'Espacement entre les Rainures (%) : <0.05
Polarisation: S, P and Average
Master Reference: 300H
Spectral Order (m): 1

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner