

**TECHSPEC® 16mm, 100-500mm WD Primaire, Objectif Distance Focale Fixe Série HP**



16mm Focal Length



Stock **#85-865** ☐ En Stock



1



**€850,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€850,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Variable

Longueur (mm):  
45.63

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
43.5mm - 22.76°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60.3mm - 29.96°                                                                                                                        |
| <b>Filetage Filtre:</b><br>M25.5 x0.50 (Female)                                                                                        |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>37                                                                                                       |
| <b>Poids (g):</b><br>120                                                                                                               |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>32.5mm - 17.09°                                                                |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>0.46                                                                                          |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>11.00                                                                                                |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0376                                                                                   |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>60.3mm - 29.96°                                                         |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>9 (7)                                                                                           |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>49.0mm - 25.58°                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>38.6mm - 20.28°                                                              |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>16.00                                                                                               |
| <b>Grossissement Primaire PMAG:</b><br>0.143                                                                                           |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>2/3"                                                                                             |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>100 - ∞                                                                                            |
| <b>Monture:</b><br>C-Mount                                                                                                             |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/1.8 - f/16                                                                                                |
| <b>Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                                 |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>13.86                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>24.3mm - 12.83°                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>24.04                                                                                 |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-2.50                                                                                 |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 62.9mm - 31.2°<br>Vertical: 46.8mm - 23.4°<br>Diagonal: 79.5mm - 38.9° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-2.99                                                                                                |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-30.26                                                                                |
| <b>Distance de Travail Optimale (mm):</b><br>100 - 500                                                                                 |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                   |
| <b>Imaging Lens Type:</b><br>High Performance Lens                                                                                     |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team       |

Conformité réglementaire

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a> |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a> |
| <b>Certificate of Conformance:</b>            |

