

TECHSPEC® Objectif M12 Robuste Blue Series, 16 mm FL, f/4,0



16mm FL Rugged Blue Series M12 Lens



Stock **#36-377** 3-4 JOURS

− 1 +

€100,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
22.50

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
58.0mm - 22.5°

Diamètre Max. (mm):
16

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":

43.5mm - 17.0°
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.017068
Nombre d'Éléments (Groupes): 6 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 64.9mm - 25.3°
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 52.5mm - 20.5°
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.1X
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 150 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/4.0
Distance Focale Arrière BFL (mm): 10.79 - 10.05
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂ @ 588nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 7.5143
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 32.6mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 7.21
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -7.04
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 64.9mm - 25.3° Vertical: 48.7mm - 19.1° Diagonal: 81.2mm - 31.4°
Distorsion maximum (%): 0.039 @ Full Field
Filtre IR: No
Position de la Pupille de Sortie (mm): -6.7445
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner