

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



16mm HPI Series Fixed Focal Length Lens

Stock #33-820

3-4 JOURS



1



€710,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€710,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
64.20

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
49.4mm - 22.1°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
68.4mm - 30.1°

Filetage Filtre:

M46.0 x0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 48
Poids (g): 117
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 36.9mm - 16.6°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1": 101.3mm - 43.2°
Cercle Image Max. (mm): 17.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.004
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 127mm - 53°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1": 113.4mm - 47.6°
Nombre d'Éléments (Groupes): 9 (7)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 55.7mm - 24.8°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 44.7mm - 20.0°
Taille de Capteur Optimale: 1"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG: 0.131
Taille maximale du capteur: 1.1"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/16
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 27.28
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 27.6mm - 12.5°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 40.34
Plan Principal de l'Espace Image (mm): 4.08
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 112.4mm - 47.2° Vertical: 82.7mm - 35.9° Diagonal: 144.7mm - 58°
Distorsion maximum (%): -3.76
Position de la Pupille de Sortie (mm): -58.81
Distance de Travail Optimale (mm): 400 - 2000
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance:

