

Lentille Condenseur Asphérique Traitée MgF₂, 18,5 mm de diamètre x 12 mm FL



Stock **#15-532** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕

€58,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€58,00

Qté 11+

€51,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
18.50 +0.00/-0.15

Distance Focale EFL (mm):
12.00

Ouverture Numérique NA:
0.77

Distance Focale Arrière BFL (mm): 8.7
Substrat:  B270
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Ouverture Utile CA (mm): 17.5
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Épaisseur Centrale CT (mm): 8.00 +0.5/-0.1
f/#: 0.6
Biseau: Protective bevel as needed
Diamètre Asphère (mm): 18.5
Rayon R₂ (mm): 11.3
Shape of Back Surface: Convex
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme