

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Near-Infrared (NIR) Aspheric Lenses

Stock **#16-270** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€245,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€245,00
Qté 6+
€196,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
18.00 +0.00/-0.10

Distance Focale EFL (mm):
15.00 @ 780nm

Ouverture Numérique NA:

0.60
Distance Focale Arrière BFL (mm): 11.51
Substrat: S-LAH64
Longueur d'onde de conception asphérique: 780
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: VIS+ (350-700nm)
Spécification du Traitement: Ravg < 0.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI Rabs < 1.5% @ 350 - 700nm @ 0° ±30° AOI
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 16.2
Épaisseur au Bord ET (mm): 2.55
Épaisseur Centrale CT (mm): 6.20 ±0.10
f/#: 0.83
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 700
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 66.67

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner