

TECHSPEC® 16mm, f/1,6 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci



16mm Focal Length

Stock **#85-348** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€215,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€215,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
40.80

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
44.5mm - 22.7°

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
61.4mm - 30.9°

Filetage Filtre:

M25.5 x0.50 with required adapter #89-941
Diamètre Max. (mm): 26.5
Poids (g): 37
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 33.3mm - 17.1°
Max. Protrusion Derrière (mm): 1.09
Cercle Image Max. (mm): 11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0445
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 61.4mm - 30.9°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 50.1mm - 25.2°
Front Thread: M22.0 x0.75 (Male)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 39.6mm - 20.2°
Type: Fixed Focal Length Lens
Diamètre (mm): 26.50
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG 0.149
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 100 - ∞
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/1.6
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement: 425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 9.12
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 25mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 21.30
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -3.00
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 59.8mm - 31° Vertical: 44.6mm - 23.4° Diagonal: 75.1mm - 38.3°
Distorsion maximum (%): -1.26
Position de la Pupille de Sortie (mm): -53.79
Lens Wavelength Range: VIS
Imaging Lens Type: Compact Lens with Fixed Aperture
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
REACH 201: Conforme
Certificate of Conformance:

