

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Stock #33-884 3-4 JOURS



1



€235,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€235,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:  
Fixed

Longueur (mm):  
26.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":  
83.2mm - 22.5°

Filetage Filtre:

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M18 x 0.50 (Male)                                                                                                                     |
| <b>Diamètre Max. (mm):</b><br>18                                                                                                      |
| <b>Diamètre Externe (mm):</b><br>25.00                                                                                                |
| <b>Poids (g):</b><br>13                                                                                                               |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":</b><br>62.4mm - 17.0°                                                                |
| <b>Max. Protrusion Derrière (mm):</b><br>0                                                                                            |
| <b>Cercle Image Max. (mm):</b><br>9.00                                                                                                |
| <b>Ouverture Numérique NA, Côté Objet:</b><br>0.0133                                                                                  |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:</b><br>98.5mm - 25.3°                                                         |
| <b>Nombre d'Éléments (Groupes):</b><br>7 (5)                                                                                          |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":</b><br>93.6mm - 25.3°                                                              |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":</b><br>75.4mm - 20.5°                                                              |
| <b>Taille de Capteur Optimale:</b><br>1/2.5"                                                                                          |
| <b>Type:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                               |
| <b>Distance Focale FL (mm):</b><br>16.00                                                                                              |
| <b>Grossissement Primaire PMAG</b><br>0.077                                                                                           |
| <b>Taille maximale du capteur:</b><br>1/1.8"                                                                                          |
| <b>Distance de Travail (mm):</b><br>200 - ∞                                                                                           |
| <b>Monture:</b><br>M12 x 0.5 (S-Mbunt)                                                                                                |
| <b>Ouverture (f/#):</b><br>f/2.8                                                                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>N4 MgF <sub>2</sub>                                                                            |
| <b>Position de la Pupille d'Entrée (mm):</b><br>10.68                                                                                 |
| <b>Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":</b><br>46.8mm - 12.8°                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Objet (mm):</b><br>20.18                                                                                |
| <b>Plan Principal de l'Espace Image (mm):</b><br>-6.67                                                                                |
| <b>Champs de Vision, Format de Capteur max.:</b><br>Horizontal: 93.6mm - 25.3°<br>Vertical: 70.2mm - 19.1°<br>Diagonal: 117mm - 31.3° |
| <b>Distorsion maximum (%):</b><br>-0.53                                                                                               |
| <b>Longueur Maximum (mm):</b><br>25.5                                                                                                 |
| <b>Position de la Pupille de Sortie (mm):</b><br>-29.94                                                                               |
| <b>Lens Wavelength Range:</b><br>VIS                                                                                                  |
| <b>Température de Stockage (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team      |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Conforme</a>                        |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |

