

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



16mm UCi Series Fixed Focal Length Lens



Stock #33-887 3-4 JOURS



1



€235,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€235,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Option Iris:
Fixed

Longueur (mm):
26.70

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
83.2mm - 22.5°

Filetage Filtre:

M18 x 0.50 (Male)
Diamètre Max. (mm): 18
Diamètre Externe (mm): 25.00
Poids (g): 13
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 62.4mm - 17.0°
Max. Protrusion Derrière (mm): 0
Cercle Image Max. (mm): 9.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.0047
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.: 98.5mm - 25.3°
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (5)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8": 93.6mm - 25.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5": 75.4mm - 20.5°
Taille de Capteur Optimale: 1/2.5"
Type: Fixed Focal Length Lens
Distance Focale FL (mm): 16.00
Grossissement Primaire PMAG 0.077
Taille maximale du capteur: 1/1.8"
Distance de Travail (mm): 200 - ∞
Monture: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/8.0
Traitement: λ/4 MgF ₂
Spécification du Traitement: λ/4 MgF ₂
Position de la Pupille d'Entrée (mm): 10.68
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4": 46.8mm - 12.8°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm): 20.18
Plan Principal de l'Espace Image (mm): -6.67
Champs de Vision, Format de Capteur max.: Horizontal: 93.6mm - 25.3° Vertical: 70.2mm - 19.1° Diagonal: 117mm - 31.3°
Distorsion maximum (%): -0.53
Longueur Maximum (mm): 25.5
Position de la Pupille de Sortie (mm): -29.94
Lens Wavelength Range: VIS
Température de Stockage (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner

