

Objectifs de Balayage F-Theta JENar Silverline 170 mm, 355 nm

See More by [Jenoptik](#)



Stock #16-771 3-4 JOURS

-

1

+

€6.665,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€6.665,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Distance Focale FL (mm):
170.00

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Numéro de Modèle:
586840

Diamètre Max. (mm):
146 +0/-0.2

Angle Balayé (°):

±25
Champ Balayé (mm): 100 x 100
Filetage: M85 x 1
Télécentricité (°): F-Theta Only: 4.80 With Scanner: 4.80
Type: JENar Silverline F-Theta
Poids (g): 1850
Distance de Travail (mm): 235.8
Remarque: Damage Warning: Not recommended for picosecond and femtosecond laser pulses.
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 355
Protective Window: #17-698 : One Included
Fabricant: Jenoptik
Damage Threshold, By Design: ☐ $1.0 \text{ J/cm}^2 * (\tau/\text{[ns]})^{0.40}$ 1.0 MW/cm ²
Diamètre du champ de balayage (mm): 140
Angle du miroir X/Y (°): ±8.9
Distance de Flange (mm): 315.8
Diamètre du foyer, 1/e² (µm): 11
Spécification GDD (fs²): 8490
Input Beam Diameter, 1/e² (mm): 10
Longueur Maximum (mm): 106.6

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner