

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 19,1 x 12,7 mm, 266 nm, 0-45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-590** ☒ En Stock



1



€156,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€156,00

Qté 6+

€137,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.8
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.8% @ 266nm
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror (266nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 266
Dimensions (mm) : 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 0-45
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference :  2 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
Reach 209 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner