


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock #37-727 3-4 JOURS

1 €89,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10

€89,00

Qté 11+

€80,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror Substrate

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%): 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Traitement: Uncoated
Dimensions (mm): 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Substrat: Fused Silica (Corning 7980)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 211: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner