


**TECHSPEC®** Substrat de Miroir Laser, 19,1 x 12,7 mm

TECHSPEC® Laser Mirror Substrates

Stock #37-727 3-4 JOURS- 1 + **€89,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-10

€89,00

Qté 11+

€80,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Qualité de Surface:**  
10-5**Type:**  
Laser Mirror Substrate**Parallélisme (arcmin):**  
<3

**Ouverture Utile (%):**  
85

**Surface Arrière:**  
Commercial Polish

**Planéité de Surface (P-V):**  
λ/10

**Traitement:**  
Uncoated

**Dimensions (mm):**  
19.1 x 12.7 +0.00/-0.10

**Épaisseur (mm):**  
6.35 ±0.20

**Substrat:**  
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

## Conformité réglementaire

**RoHS 2015:**  
[Conforme](#)

**Reach 211:**  
[Conforme](#)

**Certificate of Conformance:**  
[Visionner](#)

---