

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock #39-015 3-4 JOURS



1



€142,50

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€142,50

Qté 6+

€128,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±5

Ouverture Utile (%):
90

Traitement:
Laser V-Coat (1064nm)

Spécification du Traitement: R_{abs} <0.25% @ 1064nm
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 1064
Diamètre (mm): 19.10 +0.00/-0.10
Indice de Réfraction n_d: 1.458
Parallélisme (arcmin): <3
Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 10-5
Épaisseur (mm): 6.35 ±0.20
Type: Beam Sampler
Damage Threshold, By Design: 15 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner