

[Afficher tous les 65 produits de la même famille.](#)

**TECHSPEC® 18 mm Dia x 36 mm FL Lentille PCX Non-Traitée UV**



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#36-687** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



**€130,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€130,00

Qté 6+

€104,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):  
18.00 +0.0/-0.025

|                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distance Focale EFL (mm):</b><br>36.00 @ 587.6nm                                                                                            |
| <b>Distance Focale Arrière BFL (mm):</b><br>32.92                                                                                              |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                                                                                                 |
| <b>Substrat:</b>  <a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980) |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>40-20                                                                                                            |
| <b>Power (P-V) @ 632.8nm:</b><br>1.5λ                                                                                                          |
| <b>Irregularity (P-V) @ 632.8nm:</b><br>λ/4                                                                                                    |
| <b>Tolérance Distance Focale (%):</b><br>±1                                                                                                    |
| <b>Centrage (arcmin):</b><br><1                                                                                                                |
| <b>Épaisseur Centrale CT (mm):</b><br>4.50 ±0.10                                                                                               |
| <b>Épaisseur au Bord ET (mm):</b><br>1.83                                                                                                      |
| <b>Rayon R<sub>1</sub> (mm):</b><br>16.51                                                                                                      |
| <b>Ouverture Utile CA (mm):</b><br>17                                                                                                          |
| <b>f/#:</b><br>2                                                                                                                               |
| <b>Ouverture Numérique NA:</b><br>0.25                                                                                                         |
| <b>Type:</b><br>Plano-Convex Lens                                                                                                              |
| <b>Biseau:</b><br>Protective bevel as needed                                                                                                   |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>200 - 2200                                                                                            |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>REACH 201:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |