

[Afficher tous les 65 produits de la même famille.](#)

TECHSPEC® 18 mm Dia x 54 mm FL Lentille PCX Non-Traitée UV



UV Fused Silica Plano-Convex (PCX) Lenses



Stock **#36-688** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€125,00

Qté 6+

€100,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
18.00 +0.0/-0.025

Distance Focale EFL (mm): 54.00 @ 587.6nm
Distance Focale Arrière BFL (mm): 51.6
Traitement: Uncoated
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface: 40-20
Power (P-V) @ 632.8nm: 1.5λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: λ/4
Tolérance Distance Focale (%): ±1
Centrage (arcmin): <1
Épaisseur Centrale CT (mm): 3.50 ±0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.81
Rayon R₁ (mm): 24.76
Ouverture Utile CA (mm): 17
f/#: 3
Ouverture Numérique NA: 0.17
Type: Plano-Convex Lens
Biseau: Protective bevel as needed
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner