

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Stock #36-183

En Stock

-

1

+

€59,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-49

€59,00

Qté 50+

€47,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur (mm):
15.70

Diamètre Max. (mm):
15.0

Cercle Image Max. (mm):
4.50

Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur

max.: 122
Résolution, Sur Axe: 160 lp/mm @ 20% Contrast
Résolution, 0,7 Champ: 80 lp/mm @ 20% Contrast
Résolution à Plein Champ: 107 lp/mm @ 20% Contrast
Remarque: IR Cut-Off Filter Included
Type: M12 Imaging Lens
Distance Focale FL (mm): 1.80
Taille maximale du capteur: 1/4"
Distance de Travail (mm): 400 - ∞
Monture: M12 x0.5 (S-Mbunt)
Ouverture (f/#): f/2
Distorsion (%): -76.2
Filtre IR: Yes
Lens Wavelength Range: VIS (IR-Cut Filter)

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner