

TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 19,1 x 12,7 mm, 1064 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-654** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕

€144,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€144,00

Qté 6+

€127,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.8
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.8% @ 1064nm R _{avg} >99.5% @ 1046 - 1074nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 1046 - 1074
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror (1046-1074nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 1064
Dimensions (mm) : 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference :  20 J/cm² @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015 : Conforme
REACH 201 : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner