

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union ▼

SUBMIT



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock #39-582 3-4 JOURS



1



€144,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€144,00

Qté 6+

€127,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière: Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.5
Spécification du Traitement: R _{abs} >99.5% @ 266nm R _{avg} >99.5% @ 263 - 268nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 263 - 268
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement: Dielectric
Traitement: Laser Mirror (263-268nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 266
Dimensions (mm) : 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference:  2.5 J/cm ² @ 266nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner