


TECHSPEC® Miroir Raie Laser Nd:YAG, 19,1 x 12,7 mm, 355 nm, 45°



TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirrors

Stock **#39-617** [CONTACT](#)



1



€144,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€144,00

Qté 6+

€127,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Qualité de Surface:
10-5

Type:
Laser Mirror

Parallélisme (arcmin):
<3

Ouverture Utile (%) : 85
Surface Arrière : Commercial Polish
Réflexion à la Longueur d'Onde de Conception (%) : 99.8
Spécification du Traitement : R _{abs} >99.8% @ 355nm R _{avg} >99.5% @ 351 - 358nm
Gamme de Longueur d'Onde (nm) : 351 - 358
Planéité de Surface (P-V) : λ/10
Type de Traitement : Dielectric
Traitement : Laser Mirror (351-358nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm) : 355
Dimensions (mm) : 19.1 x 12.7 +0.00/-0.10
Épaisseur (mm) : 6.35 ±0.20
Angle d'Incidence (°) : 45
Substrat :  Fused Silica (Corning 7980)
Damage Threshold, Reference :  6 J/cm² @ 355nm, 20ns, 20Hz

Conformité réglementaire

RoHS : Conforme
Certificate of Conformance : Visionner