

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



65mm WD, 1X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

Stock #63-733 3-4 JOURS



1



€562,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€562,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
76.10

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
6.4mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
8.8mm

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female) with Required Adapter [#88-212](#)
Sold Separately

Diamètre Max. (mm): 18.00
Poids (g): 45
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 4.8mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.027
Tolérance Distance de Travail (mm): ±1
Nombre d'Éléments (Groupes): 5 (4)
Remarque: CompactTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): 0.013
Typical Distortion @ 588nm (%): 0.0312
Front Thread: M17 x 0.5 (Female)
Fabricant: Edmund Optics®
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 1X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 65
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/18.6
Traitement: λ/4 MgF ₂
Profondeur de Champ (mm): ±0.9mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 8.8 x 6.6
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 209: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner