

**TECHSPEC® Fenêtre en Silice Fondue  $\lambda$ /10, 19,1 mm de dia., 6,35 mm d'épaisseur, 1030 nm**



TECHSPEC  $\lambda$ /10 Laser Line Coated Windows

Stock **#39-719** 3-4 JOURS



1



**€142,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€142,50

Qté 6+

€114,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Angle d'Incidence (°):  
0

Ouverture Utile CA (mm):  
17.19

Traitement:  
Laser V-Coat (1030nm)

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Longueur d’Onde de Conception DWL (nm):</b><br>1030                                                    |
| <b>Diamètre (mm):</b><br>19.10 +0.00/-0.10                                                                |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">Fused Silica</a> (Corning 7980)                  |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.458                                                       |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>10-5                                                                        |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>6.35 ±0.20                                                                      |
| <b>Type:</b><br>Laser Line Window                                                                         |
| <b>Parallélisme (arcmin):</b><br><3                                                                       |
| <b>Biseau:</b><br>Protective as needed                                                                    |
| <b>Ouverture Utile (%):</b><br>90                                                                         |
| <b>Nombre d’Abbe (v<sub>d</sub>):</b><br>67.8                                                             |
| <b>Spécification du Traitement:</b><br>R <sub>abs</sub> <0.25% @ 1030nm                                   |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>λ/10                                                                 |
| <b>Damage Threshold, By Design:</b> <input type="checkbox"/><br>15 J/cm <sup>2</sup> @ 1030nm, 20ns, 20Hz |
| <b>Fused Silica Grade:</b><br>7980 0F                                                                     |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                                              |
| <b>Type of Window:</b><br>Glass                                                                           |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Reach 209:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |