


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Roll of Spectral Black/Metal Velvet



Stock #17-443 3-4 JOURS



1



€3.145,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.145,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Metal Velvet™

Numéro de Modèle:
MRR-20x2500-0

Température d'Utilisation (°C):

-196 to +350
Type: No Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 5 - 8
Épaisseur de la Feuille (µm): 115
Résistance à l'Abrasion: Light, do not touch
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 14
Dimensions (cm): 20 x2500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme

