


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country:

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Roll of Spectral Black/Metal Velvet



Stock #17-442 3-4 JOURS



1



€3.565,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.565,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Spectral Black™

Numéro de Modèle:
SBR-20x2500-3

Température d'Utilisation (°C):

-40 to +150
Type: Low Outgassing Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 3 - 7
Épaisseur de la Feuille (µm): 125
Résistance à l'Abrasion: Moderate
Épaisseur de l'Adhésif (µm): 60
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 14
Dimensions (cm): 20 x 2500
Remarque: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme