

TECHSPEC® Échantillonneurs de Faisceau Raie Laser Nd:YAG dia. 19,1 mm, 266 nm

TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Beam Samplers

Stock #38-992 3-4 JOURS- 1 + **€142,50****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€142,50

Qté 6+

€128,50

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Angle d'Incidence (°):
0 ±5**Ouverture Utile (%):**
90**Traitement:**
Laser V-Coat (266nm)

Spécification du Traitement:

Rabs <0.25% @ 266nm

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):

266

Diamètre (mm):

19.10 +0.00/-0.10

Indice de Réfraction n_d :

1.458

Parallélisme (arcmin):

<3

Substrat: [Fused Silica](#) (Corning 7980)**Planéité de Surface (P-V):**

λ/10

Qualité de Surface:

10-5

Épaisseur (mm):

6.35 ±0.20

Type:

Beam Sampler

Damage Threshold, By Design: 3 J/cm² @ 266nm, 20ns, 20Hz**Conformité réglementaire****RoHS 2015:**[Conforme](#)**Reach 209:**[Conforme](#)**Certificate of Conformance:**[Visionner](#)