

Lentille Condenseur PCX Traitée MgF₂, 20,4 mm de diamètre x 25 mm FL



Stock #15-533 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)

⊖ 1 ⊕ **€39,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-10
€39,00

Qté 11+
€35,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
20.40 +0.1/-0.3

Distance Focale EFL (mm):
25.00

Ouverture Numérique NA:
0.40

Substrat: ☐ Float Glass
Tolérance Distance Focale (%): ±7
Traitement: MgF ₂ (400-700nm)
Spécification du Traitement: R _{avg} ≤ 1.75% @ 400 - 700nm
Centrage (arcmin): ≤30
Qualité de Surface: 80-50 (typical)
Épaisseur Centrale CT (mm): 5.30 ±0.2
f/#: 1.23
Biseau: Protective bevel as needed
Rayon R₂ (mm): Plano
Shape of Back Surface: Plano
Type: Condenser Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 400 - 700
Conjugate Distance: Infinite

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 235: Conforme