

TECHSPEC® Prisme à Coin en N-BK7 Non Traité, Déviation Nom. de 1°, 12,5 mm de dia.



Stock **#35-735** 3-4 JOURS

⊖ 1 ⊕ **€37,50**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€37,50

Qté 6+
€30,00

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:
Uncoated

Tolérance Angulaire (arcsec):
±30

Biseau:
Protective bevel as needed

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10 ⁻⁶ /°C): 7.1
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm): 632.8
Diamètre (mm): 12.50 +0.00/-0.10
Épaisseur au Bord ET (mm): 1.5
Orientation de l'Image: Beam Deviation
Puissance (Dioptres): 1.74
Ray Deviation @ 633nm (°): 1.00
Substrat: ☐ N-BK7
Planéité de Surface (P-V): λ/10
Qualité de Surface: 20-10
Épaisseur (mm): 1.50
Type: Wedge Prism
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Angle de Bord: 1° 56'
Remarque: Specificy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 219: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner