

20X Objectif Mitutoyo Corrigé Infini Plan Apo NIR B

See More by [Mitutoyo](#)



20XMitutoyo Plan Apo NIR B Infinity Corrected Objective, #89-350

Stock **#89-350** 3-4 JOURS

- 1 + **€4.541,00**

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.541,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
N/A

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532, 1064

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
0.32mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
0.44mm

Distance Focale FL (mm): 10.00
Numéro de Modèle: 378-867-5
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 69.50
Grossissement: 20X
Diamètre Max. (mm): 37
Taille maximale du capteur: 2/3"
Ouverture Numérique NA: 0.40
Filetage: M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm
Type: Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (µm): 0.7
Profondeur de champ (µm): 1.70
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm): 1.2
Champ de Vision, Oculaire 18 Dia. de Champ (mm) : 0.9
Température d'Utilisation (°C): -5 to +45
Humidité d'Utilisation: 20 - 80%
Distance de Travail (mm): 25.5
Poids (g): 300.00
Remarque: Enhanced transmission for the fundamental and second harmonic of Nd:YAG laser (1064nm and 532nm). Example Application: cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 420 - 1064
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Mitutoyo
Parfocal Length (mm): 95
Liquide d'Immersion : N/A

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Contains SVHC(s)