

Objectif LCD Mitutoyo Corrigé à l'Infini Plan Apo NIR, 20X, Épaisseur Verre de Couverture 1,1

See More by [Mitutoyo](#)



Stock **#37-550** 3-4 JOURS



1



€4.798,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€4.798,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Épaisseur de Verre de Recouvrement Compatible (mm):
1.1

Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
532, 1064

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2": 0.32mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3": 0.44mm
Distance Focale FL (mm): 10.00
Numéro de Modèle: 378-827-5
Longueur de Filetage Extérieur (mm): 75.00
Grossisse- ment: 20X
Diamètre Max. (mm): 34
Taille maximale du capteur: 2/3"
Ouverture Numérique NA: 0.40
Filetage: M26 x 36 TPI
Distance Focale de Lentille Tube Compatible (mm) : Focal Length: 200mm
Type: Microscope Objective
Pouvoir de Résolution (µm): 0.7
Profondeur de champ (µm): 1.70
Champ de Vision, Oculaire 24 Dia. de Champ (mm): 1.2
Champ de Vision, Ocuallire 18 Dia. de Champ (mm) : 0.9
Température d'Utilisation (°C): -5 to +45
Humidité d'Utilisation: 20 - 80%
Distance de Travail (mm): 19.98
Poids (g): 305.00
Remarque: 1.1mm thick LCD cover-glass Example Application: High magnification inspection through liquid crystal glass (LCD) or cutting and trimming of semiconductor wafer and circuits
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 480 - 1800
Style: Infinity Corrected
Fabricant: Mtutoyo
Parfocal Length (mm): 95.37
Liquide d'Immersion : N/A
Performance Assurance Temperature (°C): 23 ±2

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Dispensé
Reach 224: Contains SVHC(s)
Certificate of Conformance: Visionner