

TECHSPEC® 2,0X, Objectif Télécentrique SilverTL™



2.0X Magnification



Stock **#58-431** ☐ En Stock

- 1 +

€1.125,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€1.125,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Longueur de Filetage Extérieur (mm):
141.00

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
3.2mm

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
4.4mm

Filetage Filtre:

M43 x 0.75 (Female)
Diamètre Max. (mm): 45.00
Poids (g): 280
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3": 2.4mm
Ouverture Numérique NA, Côté Objet: 0.164
Tolérance Distance de Travail (mm): ±3
Numéro de Stock Equerre de Montage: #56-870 Sold Separately
Résolution, Espace Image MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Nombre d'Éléments (Groupes): 7 (6)
Remarque: SilverTL™
Typical Telecentricity @ 588nm (°): <0.075
Typical Distortion @ 588nm (%): <0.040
Type: Telecentric Lens
Grossissement Primaire PMAG: 2X
Taille maximale du capteur: 2/3"
Distance de Travail (mm): 75.00
Monture: C-Mount
Ouverture (f/#): f/6 - f/22
Traitement: 425 - 675nm BBAR
Construction: Anodized Aluminum
Profondeur de Champ (mm): ±0.13 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm): 4.4 x 3.3
Lens Wavelength Range: VIS

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Reach 224: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner