


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Roll of MaxiBlack



Stock #17-447 3-4 JOURS

- 1 +

€3.355,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+

€3.355,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Traitement:

MaxiBlack™

Numéro de Modèle:

MXB-20x2500-1

Température d'Utilisation (°C):

-40 to +121
Type: Standard Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 4 - 6
Épaisseur de la Feuille (µm): 75
Résistance à l'Abrasion: Moderate
Épaisseur de l'Adhésif (µm): 60
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 5
Dimensions (cm): 20 x 2500

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme

