

TECHSPEC®

Lentille Asphérique de Précision non Traitée, 20 mm de Dia., Ouverture Numérique de 0,50



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Stock **#37-425** 3-4 JOURS

[D'autres traitements](#)



1



€285,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€285,00

Qté 6+

€228,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Diamètre (mm):
20.00 +0.00/-0.025

Distance Focale EFL (mm):

20.00 @ 587.6nm
Ouverture Numérique NA: 0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm): 13.31
Substrat: 
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 0.4λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): <3
Qualité de Surface: 40-20
Ouverture Utile CA (mm): 18.00
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.23
Épaisseur Centrale CT (mm): 11.20 ±0.10
f/#: 1.00
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 380 - 2500
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 50.00

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme