


In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région:

European Union

SUBMIT



Roll of Spectral Black/Metal Velvet



Stock #17-445 3-4 JOURS

-

1

+

€3.565,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1+
€3.565,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
⚠ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Traitement:

Metal Velvet™

Numéro de Modèle:

MRR-20x2500-3

Température d'Utilisation (°C):

CUSTOM

OPTIONS

-40 to +150
Type: Low Outgassing Adhesive
Épaisseur du Traitement (µm): 5 - 8
Épaisseur de la Feuille (µm): 115
Résistance à l'Abrasion: Light, do not touch
Épaisseur de l'Adhésif (µm): 60
Résistance à l'Humidité: ML-C-48497A
Gamme de Longueur d'Onde (µm): 0.3 - 14
Dimensions (cm): 20 x 2500
Remarque: Typical Adhesive Outgassing Performance: 0.85% TML, 0% VCM per ASTM E595-77/84/90

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme