

TECHSPEC® Miroir 4-6λ, Aluminium Amélioré, 200 x 200 mm



Stock **#19-352** ☐ En Stock

-

1

+

€116,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€116,00

Qté 6+
€90,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Planéité de Surface (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Qualité de Surface:
60-40

Dimensions (mm):

200.00 x 200.00 +0.00/-0.25
Spécification du Traitement: R _{avg} ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Traitement: Enhanced Aluminum (450-650nm)
Type de Traitement: Metal
Ouverture Utile CA (mm): 180.00 x 180.00
Bords: Seamed, 0.5mm Maximum Edge Chip
Épaisseur (mm): 3.00 (nominal)
Type: Flat Mirror
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 450 - 650
Longueur (mm): 200.00
Largeur (mm): 200.00
Damage Threshold, By Design: ☐ 0.2 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 233: Conforme