

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #15-027 3-4 JOURS

-

1

+

 €3.850,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€3.850,00

Qté 6+

€3.080,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Diamètre (mm):
200.00 +0/-0.1

Distance Focale EFL (mm):
300.00 @587.6nm

Ouverture Numérique NA:
0.33

Distance Focale Arrière BFL (mm): 272.57
Substrat: N-BK7
Longueur d'onde de conception asphérique: 587.6
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm: 1.2λ
Traitement: Uncoated
Centrage (arcmin): ≤5
Qualité de Surface: 60-40
Ouverture Utile CA (mm): 170
Épaisseur au Bord ET (mm): 7.82
Épaisseur Centrale CT (mm): 41.60 ±0.1
f/#: 1.5
Biseau: Protective bevel as needed
Shape of Back Surface: Plano
Type: Aspheric Lens
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 350 - 2200
Conjugate Distance: Infinite
Puissance (Dioptres): 3.33

Conformité réglementaire

RoHS: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner