

In order to provide more accurate inventory information, please select your shipping country.

Sélectionner votre Pays/Région: European Union

SUBMIT



Stock #17-172 3-4 JOURS



1



€325,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5

€325,00

Qté 6+

€260,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v<sub>d</sub>):  
58.3

Biseau:  
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):  
180.00

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diamètre (mm):</b><br>200.00 +0.00/-0.25                                               |
| <b>Épaisseur (mm):</b><br>4.00 ±0.20                                                      |
| <b>Traitement:</b><br>Uncoated                                                            |
| <b>Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>9.4 (+20 to +300°C) |
| <b>Densité (g/cm³):</b><br>2.56                                                           |
| <b>Bords:</b><br>Fine Ground                                                              |
| <b>Indice de Réfraction n<sub>d</sub>:</b><br>1.523                                       |
| <b>Dureté de Knoop (kg/mm²):</b><br>500                                                   |
| <b>Rapport de Poisson:</b><br>0.22                                                        |
| <b>Substrat:</b><br><a href="#">B270</a>                                                  |
| <b>Planéité de Surface (P-V):</b><br>1λ (per 25.4mm Dia. within CA)                       |
| <b>Qualité de Surface:</b><br>60-40                                                       |
| <b>Type:</b><br>Protective Window                                                         |
| <b>Gamme de Longueur d'Onde (nm):</b><br>360 - 2700                                       |
| <b>Module d'Élasticité de Young (GPa):</b><br>71.5                                        |

Conformité réglementaire

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |
| <b>Certificate of Conformance:</b><br><a href="#">Visionner</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Conforme</a>                   |