


TECHSPEC®

Fenêtre B270 Non Traitée, 20 mm de dia., 1 mm d'épaisseur

See More by [SCHOTT Optical Components](#)



Stock #17-164 ☐ En Stock

⊖

1

⊕

€32,00

AJOUTER AU PANIER

Qté 1-5
€32,00

Qté 6+
€25,50

Prix sur Quantité
Demande de Devis

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement



Nombre d'Abbe (v_d):
58.3

Biseau:
Protective as needed

Ouverture Utile CA (mm):
18.00

Diamètre (mm): 20.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm): 1.00 ±0.10
Traitement: Uncoated
Coefficient d'Expansion Thermique CTE (10⁻⁶/°C): 9.4 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm³): 2.56
Bords: Fine Ground
Indice de Réfraction n_d: 1.523
Dureté de Knoop (kg/mm²): 500
Rapport de Poisson: 0.22
Substrat: B270
Planéité de Surface (P-V): 1λ
Qualité de Surface: 60-40
Type: Protective Window
Gamme de Longueur d'Onde (nm): 360 - 2700
Module d'Élasticité de Young (GPa): 71.5

Conformité réglementaire

RoHS 2015: Conforme
Certificate of Conformance: Visionner
Reach 240: Conforme