

TECHSPEC® Lentille Asphérique non Traitée, Ouverture Numérique de 0,33, 200 mm de Dia.Stock #15-027 3-4 JOURS- 1 + **€3.850,00****AJOUTER AU PANIER**

Qté 1-5

€3.850,00

Qté 6+

€3.080,00

Prix sur Quantité

[Demande de Devis](#)

ⓘ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

**Diamètre (mm):**
200.00 +0/-0.1**Distance Focale EFL (mm):**
300.00 @ 587.6nm**Ouverture Numérique NA:**
0.33

Distance Focale Arrière BFL (mm):
272.57

Substrat:
[N-BK7](#)

Longueur d'onde de conception asphérique:
587.6

Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
1.2λ

Traitement:
Uncoated

Centrage (arcmin):
≤5

Qualité de Surface:
60-40

Ouverture Utile CA (mm):
170

Épaisseur au Bord ET (mm):
7.82

Épaisseur Centrale CT (mm):
41.60 ±0.1

f#:
1.5

Biseau:
Protective bevel as needed

Shape of Back Surface:
Plano

Type:
Aspheric Lens

Gamme de Longueur d'Onde (nm):
350 - 2200

Conjugate Distance:
Infinite

Puissance (Dioptres):
3.33

Conformité réglementaire

RoHS:
[Conforme](#)

Certificate of Conformance:
[Visionner](#)
